

**SR-BOXX 03-8 XM**

N° d'article: 6000014274 | Code de correspondance: SRB 03-8 XM | Code EAN: 4014599560520



- » Utilisable en haut et en bas des tablettes SR5
- » Accès facile au contenu grâce à la fonction d'extraction
- » Peuvent être étiquetés avec les étiquettes mySortimo
- » Intérieur personnalisable

**Matériaux & couleur**

Matériau :	PP
Couleur :	Sortimo CoolGrey

**Dimensions**

Grille de profondeur:	3
Grille de hauteur:	8
Dimensions extérieures :	236 x 197 x 133 mm
Dimensions intérieures :	178,8 x 155,3 x 123 mm
Surface utile :	0,028 m <sup>2</sup>

**Données techniques**


Poids :	0,28 kg
Charge utile maximale :	12 kg

**Accessoires**

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000012239	Séparateur SR-BOXX 00-8 XM	TW SRB 00-8 XM	4045294793753

**SR-BOXX 03-8 XM**

N° d'article: 6000014274 | Code de correspondance: SRB 03-8 XM | Code EAN: 4014599560520

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000011976	Clip d'identification SR5	BSC SR5	4045294779702

**Description**

le SR-BOXX 03-8 XM est l'option de rangement idéale pour les petits composants de toutes sortes. La fonctionnalité de la SR-BOXX est unique dans le domaine des aménagements de véhicules utilitaires. La possibilité de les intégrer à la fois au-dessus et au-dessous des tablettes des aménagements de véhicules signifie que l'espace disponible est pleinement utilisé. La fonction de coulissement permet d'accéder facilement au contenu à tout moment. Soulevez légèrement le BOXX pour le retirer complètement de l'aménagement de véhicule.

la SR-BOXX 03-8 XM est spécialement conçue pour les tablettes SR5 d'une largeur de 3 et 5, afin de permettre une utilisation optimale de la tablette jusqu'au bord.

pour une organisation idéale du lieu de travail, Les SR-BOXX peuvent être étiquetées avec des étiquettes mySortimo. Avec les codes couleur Sortimo, le temps passé à rechercher des composants est diminué et le réapprovisionnement est plus facile. Un clip porte-étiquette SR est nécessaire pour utiliser les étiquettes sont.

l'espace intérieur de la SR-BOXX 03-8 XM peut être divisé sur toute sa profondeur à l'aide d'un séparateur 00-8 XM.